




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67



Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	150
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována	ano
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	100
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano



AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Výstupy					
Po digitálních výstupů	2				
Obvod	PNP				
Rozsah napětí DC	[V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel)			
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	2000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 40 W (IEC 60947-5-1))			
Odolné proti zkratu		ano			
Galvanicky odděleno		ano			
Napájecí výstupy akčních členů		AUX			
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...70			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze		2.11; 3.0			
AS-i adresování		Adresovací zdířka			
Rozšířený adresovací mód		ano			
Profil AS-i master		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-B.A.E			
AS-i I/O konfigurace	[hex]	B			
AS-i ID code	[hex]	A.E			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	-	-	3	4
	zásuvka	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Výstup	1	2	-	-
	zásuvka	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-
Mechanická data					
Hmotnost	[g]	187,5			
Způsob montáže		Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel			
Materiály		PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované			
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Chyby	LED, červená			
	Funkce	LED, žlutá			
Elektrické připojení					
Připojení modulu		Plochý kabel			
Příslušenství					
Dodané položky		Spodní díl			
Příslušenství (volitelné)		Uzavírací záklodka: M12, E73004			




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Upozornění	
Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny
	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:
	L-, L+, I-3/4, I-4
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení
rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

Elektrické připojení - Vstupy
Připojení



konektorové provedení: M12	
	Vstupy
	zásuvka I-3/4
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 4
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka I-4
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 4
5	neobsazeno




AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Elektrické připojení - Výstupy

Připojení



konektorové provedení: M12

Výstupy	
zásuvka O-1/2	
1	neobsazeno
2	Spínací výstup 2
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 1
5	neobsazeno
zásuvka O-2	
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup 2
5	neobsazeno