



AS-Interface Airbox s rychlou montážní technikou

AirBox 2x3/2 2x2DI IP67



Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Teplota média [°C]	-10...50
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	280
Funkce "hlídací pes" integrována	ano
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Počet pneumatických výstupů: 2
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP



AS-Interface Airbox s rychlou montážní technikou

AirBox 2x3/2 2x2DI IP67

Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	20...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano

Výstupy

Počet pneumatických výstupů	2
Napájecí výstupy akčních členů	AS-i

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-10...55
Krytí	IP 65; IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [let]	287	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.11; 3.0				
AS-i adresování	Adresovací zdířka				
Rozšířený adresovací mód	ne				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.F.F				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7			
AS-i ID code	[hex]	F.F			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	1	2	3	4
	zásuvka	I-1/2	I-1/2 / I-2	I-3/4	I-3/4 / I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
	pneumatický výstup	-	-	2	4

Mechanická data

Hmotnost [g]	384,5
Způsob montáže	rychlá montáž
Materiály	PA; POM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované
Pneumatický systém	2 x 3/2-cestné šoupátkové ventily
Rozsah provozního tlaku [bar]	2...8
Rozsah provozního tlaku [MPa]	0,2...0,8
Rozsah provozního tlaku [psi]	29...116
Průtok vzduchu při 6/5 bar [l/min]	500
Požadavky na tlakový vzduch	bez oleje-tlakový vzduch třídy 6-3-1; s olejem-tlakový vzduch třídy 6-3-4
Ruční ovládání	stisk/uvolnění nebo stisk/otočení/uzamčení



AS-Interface Airbox s rychlou montážní technikou

AirBox 2x3/2 2x2DI IP67

Trubková armatura	8 mm	
Výfuk	výfukové plyny mohou být odváděny přes potrubní připojení	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá
Elektrické připojení		
Připojení modulu	Plochý kabel	
Příslušenství		
Dodané položky	Spodní díl	
Příslušenství (volitelné)	Montážní destička:, E74999	
	spodní část modulu:, E75000	
	Uzavírací záklopka: M12, E73004	
	Uzavírací zátka:, E75231	
	Tlumič zvuku:, E75232	
	Zástrčkové L-připojení:, E75228	
	Zástrčkové T-připojení:, E75227	
Upozornění		
Upozornění	Pokud není pneumaticky řízen, musí být instalována těsnící zátka (E75231).	
	Zabraňuje vniknutí nečistot a prachu.	
	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:	
	L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4	
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i	
	Přečtěte si poznámky ke stlačenému vzduchu a EMC / ESD v části „Stahování“	
Obsah balení	1 ks	




AS-Interface Airbox s rychlou montážní technikou

AirBox 2x3/2 2x2DI IP67

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

Připojení




konektorové provedení: M12

	Vstupy
	zásuvka I-1/2
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 2
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 1
5	neobsazeno
	zásuvka I-2
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 2
5	neobsazeno
	zásuvka I-3/4
1	Napětové napájení L+
2	Datový vstup 4
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka I-4
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 4
5	neobsazeno

diagramy a grafy

symbol pneumatiky



2 x 3/2-cestné šoupátkové ventily