




AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 6 Výstupy s kabelovou průchodkou PG



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 240
Ochrana proti přepólování		ano
Funkce "hlídací pes" integrována		ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů		4
Napájení senzoru		AS-i / AUX
Napěťové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------



AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Obvod	PNP	
Odolné proti zkratu	ano	
Galvanicky odděleno	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 68	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil	S-0.0	
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0
AS-i ID code	[hex]	0
Mechanická data		
Materiály	PA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	PG-šroubení: 2 x PG9	
	PG-šroubení: 4 x PG7	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	