




AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 140
Ochrana proti přepólování		ano
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		2
Napájení senzoru		AS-i / AUX
Napěťové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	100
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano



AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Výstupy		
Elektrické provedení	AS-i	
Po digitálních výstupů	2	
Obvod	PNP	
Rozsah napětí DC [V]	podle PELV	
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	2000	
Odolné proti zkratu	ano	
Galvanicky odděleno	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...80	
Krytí	IP 68	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil	S-0.0	
AS-i I/O konfigurace [hex]	0	
AS-i ID code [hex]	0	
Mechanická data		
Materiály	PA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	PG-šroubení: 2 x PG9	
	PG-šroubení: 4 x PG7	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	