


ANT860



Antény RFID-UHF

DTRUHF_AGRWKOTN04



Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	865...868 (ETSI); (Indie: 865...867 MHz)
Anténní přípoje		1; (Zásuvka TNC)
Polarizace		kruhová
Výkon vysílače ERP	[mW]	1995
Zisk antény	[dB]	8,5
Impedance	[Ω]	50

Měřicí oblast

Úhel otevření	[°]	65
---------------	-----	----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...70
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	2395,5
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	300 x 300 x 79
Materiály		pouzdro: Hliník; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE; Ochranný kryt: Plast;

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------