


## I/O moduly pro mobilní stroje

R360/MODULE/PWM/4...20mA



## Oblast nasazení

Provedení

modul bydlení

## Elektrická data

Provozní napětí [V]

19,2...28,8 DC

Proudový odběr [mA]

&lt; 30

Odolnost proti přepólování

ano

## Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet analogových výstupů: 1

## Vstupy

Počet vstupů PWM

1; (24 V DC  $\pm$  20 % PWM signál)

Frekvenční vstupy PWM [Hz]

122

## Výstupy

Počet analogových výstupů

1

Analogový proudový výstup [mA]

4...20

Maximální zátěž [ $\Omega$ ]

600

## Okolní podmínky

Okolní teplota [ $^{\circ}$ C]

-40...85

Poznámka k okolní teplotě

dráty ohnuté -5...105  $^{\circ}$ Cdráty v klidu -30...105  $^{\circ}$ C

Krytí

IP 67

## Mechanická data

Hmotnost [g]

72

Rozměry [mm]

54 x 34 x 15

Materiály

Polyamid zesílený skelnými vlákny

## Upozornění

Obsah balení

1 ks



## I/O moduly pro mobilní stroje

R360/MODULE/PWM/4...20mA

## Elektrické připojení

Kabel: 0,28 m; / Zakončení vodiče pomocí koncového pouzdra

## Vstup

|         |          |
|---------|----------|
| červená | +24 V DC |
| černá   | PWM IN   |
| modrá   | GND      |

## Výstup

|       |           |
|-------|-----------|
| černá | 4...20 mA |
| modrá | GND       |

## diagramy a grafy

