


CR3122



Brána ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT+TC



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	12...27 DC
Proudový odběr	[mA]	11...48

Rozhraní

Komunikační rozhraní	CAN
Počet rozhraní CAN	2

CAN

Přenosová rychlost	250 (125...1000) kBaud
Rozhraní	CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Zakončovací odpor	ano; (interní ; 120 Ohm; nelze deaktivovat)



ISOBUS

Přenosová rychlost	250 kBaud
Rozhraní	CAN Interface ISO 11783
Zakončovací odpor	ne



Brána ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT+TC

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	184,95
Způsob montáže		panelová/povrchová vestavba
Rozměry	[mm]	72 x 104 x 29
Materiály		pouzdro: PA 12 černá
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	1 x LED, zelená/červená
	napájecí napětí	1 x LED, zelená/červená
Hardware		
Procesor		ARM Cortex M4 32 bit
Paměť programu		1,5 MB Flash
Provozní paměť		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - CAN		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Elektrické připojení - ISOBUS		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	