




Spínací zesilovač

N605/230VAC/0,8A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DN1020  
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



| Elektrická data                               |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Jmenovitá tolerance napětí                    | [Hz]            | 47...63         |
| Výstupní napětí                               | [V]             | regulované      |
| Výstupní tolerance napětí                     | [%]             | 5               |
| Max. výstupní proud při min. výstupním napětí | [A]             | 0,8             |
| Počet výstupních proudových obvodů            |                 | 1               |
| Výstupy                                       |                 |                 |
| Ochrana proti zkratu                          |                 | ano             |
| Ochrana proti přetížení                       |                 | ano             |
| Okolní podmínky                               |                 |                 |
| Okolní teplota                                | [°C]            | 0...50          |
| Krytí                                         |                 | IP 40           |
| Mechanická data                               |                 |                 |
| Materiály                                     |                 | Plast           |
| Zobrazení / ovládací prvky                    |                 |                 |
| Zobrazení                                     | Výstupní napětí | 2 x LED, zelená |
| Upozornění                                    |                 |                 |
| Obsah balení                                  |                 | 1 ks            |



## Spínací zesilovač

N605/230VAC/0,8A

### Elektrické připojení

přípojové svorky: ...4 mm<sup>2</sup>

### Připojení

