



Spínací zesilovač

N600/230VAC/0,1A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DN0210

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
---------	--

Oblast nasazení

Aplikace	Síťový zdroj a vyhodnocení signálu
----------	------------------------------------

Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Dodatečná energie pro senzory DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
------------------------	-----------------------

Výstupy

Počet relé výstupů	1
Zatížitelnost kontaktů	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...50
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20



Spínací zesilovač

N600/230VAC/0,1A

Mechanická data

Hmotnost	[g]	0,43
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Materiály	Plast	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	LED, červená
	Provoz	1 x LED, zelená

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...4 mm²

Připojení

