


Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	88...132 / 187...264
Třída krytí		I
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	30
Přípravná zpožďovací doba	[s]	30
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	5
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	1
Jištění	[A]	2; (vestavěný)
Pokles výkonu	[W/K]	1 (60...70 °C)

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 20



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 60950/A2 1993

EN 50081-1

EN 61000-6-2

Mechanická data

Materiály

Hliník

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Funkce

LED, zelená

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2.5 mm²

Připojení

