


Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DN1020

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Vstupní napětí DC	[V]	105...370
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	90...260
Třída krytí		I
Výstupní tolerance napětí	[%]	3
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	1
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	1,25

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...55
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mechanická data		
Způsob montáže	lišta; (TH35 (EN 60715))	
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Výstupní napětí	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
dvojité komorové svorky: 2 x ...2,5 mm²		
Připojení		

