


DP2122



Monitor rychlosti IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2
Komunikační rozhraní	IO-Link
DP2122_FREQ / CMPT = 1	
Měřicí rozsah [Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2	
Měřicí rozsah [U/min]	1...120000
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 380
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,2
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	1; (IEC61131-2)
Omezení vstupního proudu [mA]	200



Monitor rychlosti IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Výstupy		
Elektrické provedení	PNP/NPN	
Po digitálních výstupů	2	
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Odolné proti zkratu	ano	
Měřicí / nastavovací rozsah		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Měřicí rozsah	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Měřicí rozsah	[U/min]	1...120000
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[%]	0,5...100
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profily	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Binární procesní data	1	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	4,3
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Poznámka k okolní teplotě	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Skladovací teplota	[°C]	-25...60
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí	IP 67	
Stupeň znečištění	2	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	317
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	83,8
Hmotnost (bez příslušenství a balení)	[g]	35
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 24



Monitor rychlosti IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Materiály	pouzdro: PA
-----------	-------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
		7-segmentový LED displej, zelená/červená konfigurovatelný
Ovládací prvky	2	přepínací kroužek

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	montážní spona
---------------------------	----------------

Upozornění


Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka



1: L+	napájecí napětí
2: OUT2	Digitální výstup 2
3: L-	napájecí napětí
4: OUT1	IO-Link C/Q

Elektrické připojení - zásuvka



1: L+	
2:	Enable Vstup
3: L-	
4:	Digitální vstup 1
5:	neobsazeno