

DTRHF KQRWIOUS03





RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF KQRWIOUS03

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / opakovatelný
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / neopakovatelný
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Certifikát UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo souboru UL	E205959
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	88,5
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	20 x 7 x 48
Materiály		PBT; TPU; Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF KQRWIOUS03

Elektrické připojení - Kabel

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Připojení

