




Signální světlo s 1 LED-diodou

LED-Lamp/IO-Link/Button



Oblast nasazení

Aplikace

podmínky signalizačního stroje

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV ; "třída napájení 2" podle cURus)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 90
Špičkový proud při zapnutí	[mA]	400
Trvání špičkového proudu při zapnutí	[ms]	50

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	2,3
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1054

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...50
Skladovací teplota	[°C]	-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000



Signální světlo s 1 LED-diodou

LED-Lamp/IO-Link/Button

Krytí	IP 67
Stupeň znečištění	2

Mechanická data	
Hmotnost [g]	155
Rozměry [mm]	Ø 56 / L = 61
Materiály	pouzdro: PC


Zobrazení / ovládací prvky	
Zobrazení	LED-dioda, červená / zelená / žlutá / modrá / fialová / tyrkysová / bílá
Ovládací prvky	kapacitní tlačítko

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060
	nástěnný držák, E89061
	Montážní adaptér, E89063
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064
	montážní trubice, E89065
	montážní trubice, E89066
	montážní trubice, E89067
	montážní základna, E89080

Upozornění	
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A



IO-Link	
1	UB+
2	neobsazeno
3	UB-
4	IO-Link
5	neobsazeno


standardní mód	
1	IN1 červená
2	IN2 zelená
3	GND
4	Kapacitní dotykové senzory
5	IN3 modrá

Signální světlo s 1 LED-diodou


LED-Lamp/IO-Link/Button

diagramy a grafy

montáž na stěnu




montáž na základnu



Signální světlo s 1 LED-diodou

LED-Lamp/IO-Link/Button

křivka rozložení intenzity světla




křivka rozložení intenzity světla: červená

1000 lm

provozní efektivita = 20%

křivka rozložení intenzity světla



křivka rozložení intenzity světla: zelená

1000 lm

provozní efektivita = 22%


DV2121



Signální světlo s 1 LED-diodou

LED-Lamp/IO-Link/Button

křivka rozložení intenzity světla



křivka rozložení intenzity světla: modrá

1000 lm

provozní efektivita = 20%