


Signální světlo s 1 LED-diodou

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer



Oblast nasazení

Aplikace

podmínky signalizačního stroje

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV ; "třída napájení 2" podle cURus)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 90
Špičkový proud při zapnutí [mA]	400
Trvání špičkového proudu při zapnutí [ms]	50

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link				
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link verze	1.1				
Norma SDCI	IEC 61131-9				
Mód SIO	ano				
Potřebná třída Masterport	A				
Min. doba procesního cyklu [ms]	2,3				
Podporovaná ID zařízení	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh provozu</th><th>ID zařízení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>1085</td></tr> </tbody> </table>	Druh provozu	ID zařízení	default	1085
Druh provozu	ID zařízení				
default	1085				

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...50
Skladovací teplota [°C]	-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90
Max. výška nad hladinou moře [m]	4000



Signální světlo s 1 LED-diodou

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Krytí	IP 65
Stupeň znečištění	2

Mechanická data	
Hmotnost [g]	166,5
Rozměry [mm]	Ø 56 / L = 72,5
Materiály	pouzdro: PC


Zobrazení / ovládací prvky	
Zobrazení	LED-dioda, červená / zelená / žlutá / modrá / fialová / tyrkysová / bílá
Akustický signál	siréna
Max. zvukový tlak [dB]	90

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060
	nástěnný držák, E89061
	Montážní adaptér, E89063
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064
	montážní trubice, E89065
	montážní trubice, E89066
	montážní trubice, E89067
	montážní základna, E89080

Upozornění	
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A




IO-Link	
1	UB+
2	neobsazeno
3	UB-
4	IO-Link
5	neobsazeno
standardní mód	
1	IN1 červená
2	IN2 zelená
3	GND
4	siréna
5	IN3 modrá

Signální světlo s 1 LED-diodou


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

diagramy a grafy

montáž na základnu




montáž na stěnu



Signální světlo s 1 LED-diodou

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

křivka rozložení intenzity světla



křivka rozložení intenzity světla: červená

1000 lm

provozní efektivita = 20%

křivka rozložení intenzity světla



křivka rozložení intenzity světla: zelená

1000 lm

provozní efektivita = 22%

DV2130



Signální světlo s 1 LED-diodou

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

křivka rozložení intenzity světla



křivka rozložení intenzity světla: modrá

1000 lm

provozní efektivita = 20%