


3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/IO-Link/Buzzer



1 siréna



Oblast nasazení

Aplikace

podmínky signalizačního stroje

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	< 200

Vstupy

Vstupní proud High [mA]	6
-------------------------	---

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Mód SIO	ano
Potřebná třída Masterport	A



3segmentové signální světlo

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1467

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...50
Skladovací teplota [°C]		-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]		90
Tlak vzduchu [kPa]		< 106
Max. výška nad hladinou moře [m]		2000
Krytí		IP 54

Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Napětové napájení	Class 2

Mechanická data		
Hmotnost [g]		422,8
Rozměry [mm]		Ø 70 / L = 220
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	LED-dioda	3 x 4 LED
Akustický signál		siréna
Max. zvukový tlak [dB]		85

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		montážní základna, E89060
		nástěnný držák, E89061
		Montážní adaptér, E89063
		držák s bočním kabelovým vstupem, E89064
		montážní trubice, E89065
		montážní trubice, E89066
		montážní trubice, E89067

Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	L+
2	neobsazeno
3	L-
4	IO-Link (C/Q)