




Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DISPLAY/FX460/DC



výřez pro montáž na panel 91 x 43 mm



Vlastnosti výrobku

Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
---------	------	----------------

Oblast nasazení

Aplikace	univerzální vyhodnocení a signalizace pro všechny fyzikální veličiny, které se dají odvodit z impulsních sledů
----------	--

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	100

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
--------------------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanická data

Hmotnost	[g]	302,5
Způsob montáže		výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
Materiály		Noryl UL94-V-0

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Barevný displej	Plně grafický LCD-displej, Dotykové stínítko
-----------	-----------------	--




Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DISPLAY/FX460/DC

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení



NC: neobsazeno