


Propojovací kabel s konektorem

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...85

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

595

Rozměry

[mm]

15,5 x 15,5 x 43,9

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

litý zinek

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u pevného uložení

≥ 30 mm

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E3M133



Propojovací kabel s konektorem


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

