


E3M153



Kabelové provedení

CONNECTION CABLE M12 16M



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy

Provedení

pro mobilní 3D Smart senzor s analogovým video výstupem PAL

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Třída krytí

III

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...80

Krytí

IP 67; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost

[g]

806,2

Materiály

pouzdro: PUR; Těsnění: FKM; Kontaktní piny: CuSn6 poniklované a pozinkované

Materiál převlečné matice

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u pevného uložení

≥ 60 mm

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Kabelové provedení

CONNECTION CABLE M12 16M

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Elektrické připojení

Kabel: 16 m, černá, Ø 6 mm, Stíněný; 3 x 0,25 mm²

Připojení



- | | |
|----|----------------------------|
| 1: | Stínění |
| 2: | neobsazeno |
| 3: | stínění koaxiálního kabelu |
| 4: | vodič koaxiálního kabelu |
| 5: | neobsazeno |

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)

