



Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030MSS0010A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		III


Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektrické připojení - zásuvka		
konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný		





Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030MSS0010A03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá