


Kabelové provedení

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Třída krytí III

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Materiály PUR

Tvarovaný materiál PUR

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Připojení



Elektrické připojení - Buchse



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný