

E10445




Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC006
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12



Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-15...80
Krytí		IP 67

Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		6
Typ konektoru		M12

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	6 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená


Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



E10445



Centrální rozvaděč

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

