


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0010A04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0010A04

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
WH =	modrá
	bílá