




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0010A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC003
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0010A03

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
	modrá