

Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0003F03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Materiály	TPU průhledný
-----------	---------------

Tvarovaný materiál	TPU, průhledný
--------------------	----------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, anti-adhesivní povrch
---------------------------	------------------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10487



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0003F03

Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesítěn; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch



Připojení



BN =
BK =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
černá
modrá