




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ZDS0002A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC007
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	26 x 15 x 38
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E10494



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ZDS0002A03

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek



Připojení



BN =
BK =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
černá
modrá