

Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0005F03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesítěn; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch





Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0005F03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá