




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS07,5E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 7,5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - zásuvka		

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS07,5E03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá