

Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS07,5E04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 7,5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS07,5E04

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá
WH =		bílá