




Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030MSS0002E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 60 AC / < 75 DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67; (v zašroubovaném stavu)

Mechanická data

Rozměry [mm] 17 x 10 x 26

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný




E10536



Propojovací kabel s konektorem

ADOAF030MSS0002E03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá