


Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030PLS0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11487

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Třída krytí		III

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem


ADOGF030PLS0005A03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá