


Kabelové provedení

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Třída krytí	III

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Kabelové provedení

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Připojení



Elektrické připojení - Buchse



Připojení



E10551



Kabelové provedení

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný