




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0010E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 35
Materiály		PA 6.6
Tvarovaný materiál		PA 6.6
Materiál převlečné matice		POM
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 10 m, PVC, žlutá, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: POM



E10558



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0010E03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá