


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0020E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 35
---------	------	--------------

Materiály	PA 6.6
-----------	--------

Tvarovaný materiál	PA 6.6
--------------------	--------

Materiál převlečné matice	POM
---------------------------	-----

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PVC, žlutá, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: POM



E10560



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0020E03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá