

# E10561




## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0010E03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10635

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



### Elektrická data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Provozní napětí | [V] | 10...30 DC |
|-----------------|-----|------------|

### Výstupy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektrické provedení | PNP |
|----------------------|-----|

### Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -20...70 |
| Krytí          |      | IP 67    |

### Mechanická data

|                           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| Rozměry                   | [mm] | 29 x 15 x 44     |
| Materiály                 |      | PA 6.6           |
| Tvarovaný materiál        |      | PA 6.6           |
| Materiál převlečné matice |      | Mosaz, Niklovaný |

### Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 1 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0010E03

## Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 4,5 mm; Radiačně zesítěn; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



## Připojení



|      |                |
|------|----------------|
| BN = | Barvy vodičů : |
| BK = | hnědá          |
| BU = | černá          |
|      | modrá          |