


Adaptér

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	Hliník
-----------	--------

Tvarovaný materiál	Hliník
--------------------	--------

Materiál převlečné matice	Hliník
---------------------------	--------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Hliník; Uzamčení: Hliník






Adaptér

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Hliník; Uzamčení: Hliník

