


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSS0005A05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC074

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm] 27 x 15 x 39

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

E10589



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH050MSS0005A05

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
WH =	modrá
	bílá