


Kabelové provedení

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11325

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] < 60 AC/DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 68

Mechanická data

Materiály PUR

Tvarovaný materiál PUR

Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



E10600



Kabelové provedení

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný

