


Kabelové provedení

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC/DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný

