

Propojovací kabel s konektorem

ADOAF032ZDS0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Třída krytí		III

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry	[mm]	17 x 10 x 26
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		litý zinek

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10615



Propojovací kabel s konektorem


ADOAF032ZDS0005A03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá