


Svorkovatelný konektor

SDOAF030ZDSFKPK

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 60 AC/DC
Třída krytí	III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67

Mechanická data


Rozměry [mm]	25 x 13 x 42
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Materiál převlečné matice	ZnAl / Ni

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: ZnAl / Ni



E10619

Svorkovatelný konektor

SDOAF030ZDSFKPK



Připojení

