


Svorkovatelný konektor

SDOGF030ZDSFKPK

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11552

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Třída krytí		III

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67

Mechanická data


Rozměry	[mm]	13 x 13 x 44
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		ZnAl / Ni

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: ZnAl / Ni



E10620

Svorkovatelný konektor

SDOGF030ZDSFKPK



Připojení

