



Propojovací kabel s konektorem

ADOGG030--S0010A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 60 AC / < 75 DC

Třída krytí III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 65

Mechanická data

Rozměry [mm] 8 x 8 x 31

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Bez halogenů, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU





Propojovací kabel s konektorem

ADOGG030--S0010A03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá