


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ALS0010F03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	29 x 15 x 44
---------	------	--------------

Materiály	PA 6.6
-----------	--------

Tvarovaný materiál	PA 6.6
--------------------	--------

Materiál převlečné matice	Hliník
---------------------------	--------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ALS0010F03

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 4,5 mm; Radiačně zesíťen; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Hliník



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá