


Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC002

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 47
---------	------	--------------

Materiály		PUR
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PUR
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4305 / 303)
---------------------------	--	------------------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0005A03

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
	modrá