




Kabelové provedení

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC052
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Kabelové provedení

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,5 Nm

