



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH030MSS0002A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...55 DC

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný		





Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH030MSS0002A03

Připojení

1	BN
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá