




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 černá

Oblast nasazení	
Provedení	se zesilovačem
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	12...40 DC
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 65
Mechanická data	
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení - zástrčka	
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný	




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

