


Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 černá

Oblast nasazení

Provedení se zesilovačem

Elektrická data

Provozní napětí [V] 12...40 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 65

Mechanická data

Materiály TPU

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

