


Kabelové provedení

VDOGH040MSS0003B04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Materiály		TPU
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		TPU
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOGH040MSS0003B04STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

